

# 棚付き衣類ハンガー

## 【取扱・組立説明書】

JAN:4549509 786887

P7

4549509 786894

P8

### 「安全上のご注意とお願い」

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱・組立説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。

なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

#### 使用上の注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様が本製品に乗ったり、遊ばないように注意してください。ケガや破損の恐れがあります。
- 水平な場所に設置して使用してください。水平ではない場所での使用は転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
- ハンガーにぶら下がる、もたれる、乗る等の衣類を掛ける以外でのご使用は絶対にしないでください。倒れてケガをしたり、本製品が破損する恐れがあります。
- 衣類は片寄らないよう、均等に掛けてください。
- 開封の際、製造時に使用した塗料などの臭気が発散する場合があります。化学物質等に敏感な方は、アレルギー症状をおこす可能性もまれにありますので、組み立て中、また設置直後は、室内の換気を十分におこなってください。
- 各部がきちんと組み立てられているか使用前に必ずご確認ください。組み立てが不十分ですと、使用中に破損や転倒し、ケガや収納物、周囲の物を破損させる恐れがあります。また、時々ゆるみが出ていないか確認してください。
- 火気の近くに設置しないでください。本製品や収納物の破損や火災の原因になります。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所等でのご使用はおやめください。変形・変色等の原因になります。

#### 警告

- 設置する床面がフローリングや畳等のキズが付きやすい場所の場合は、カーペット等を敷いて保護してください。
- ご不要になり廃棄する際は、お住まいの地域の処理方法に基づいて処分してください。
- 汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤をご使用ください。アルコール・ベンジン・磨き粉などは使用しないでください。また、シンナーなどは色落ちの原因となりますので使用しないでください。




### 組立方法


#### 組み立て上のご注意

- 本体や床にキズが付かないように、必ず毛布などで床面をカバーして組み立ててください。
- 手指を挟まないように注意してください。また、ケガをしないよう軍手などを着用して組み立ててください。
- 組み立ての際は、お子様に注意し広く平らな場所で作業してください。
- 組立手順をよく読んでから組み立ててください。
- ネジは、組み立て途中は仮締めし、全体が組み上がったら各部をしっかりと締め付けると作業しやすくなります。


- 1** [A] のパーツに [B] を取り付けます。  
※2つ作成します。




- 2** 1 で組み立てたパーツに [F] 六角レンチを用いて、[C][D][E] を図のように取り付けます。



- 3** [G] を 2 の左右に取り付けます。



- 4** [H] に[I]を取り付け、[F] 六角レンチを用いて、[E] で 3 に固定します。




### 部品明細

※組み立てる前にあらかじめ、部品がそろっているかを確認してください。

[A] フレーム ×2	[B] アジャスター ×4	[C] 下部横パイプ ×4	[D] ボルト受け ×8	[E] ボルト ×11 (予備1個含む)	[F] 六角レンチ ×1
-------------	---------------	---------------	--------------	-------------------------	--------------

[G] 縦パイプ ×2	[H] 上部横パイプ ×1	[I] 木玉 ×2
-------------	---------------	-----------

### 完成図



#### お手入れ方法

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤をしみ込ませた布で拭き取った後、水に浸してよく絞った布で洗剤を拭き取ります。最後に、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- アルコール・ベンジン・磨き粉などは使用しないでください。

#### 品質表示

材質：本体・ボルト／スチール  
木玉／ラバーウッド  
ボルト受け／ポリプロピレン  
アジャスター／スチール、ポリプロピレン  
サイズ：(約) 幅 1,000×奥行 410×高さ 1,610mm  
本体重量：(約) 4.9kg  
耐荷重：(約) ハンガー部・棚部 / 30kg